


# Spojka EAMC-40-66-15-16

Broj artikla: 123846

FESTO

za linearnu osovinu DGE



## Tehnički podaci

| Svojstvo                 | Vrijednost             |
|--------------------------|------------------------|
| Promjer 1 prihvata       | 15 mm                  |
| Promjer 2 prihvata       | 16 mm                  |
| Veličina                 | 40                     |
| Nazivna duljina          | 66 mm                  |
| Položaj ugradnje         | proizvoljno            |
| Maks. brzina vrtnje      | 6.500 1/min            |
| PWIS conformity          | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura ležaja       | -25 ... 60 °C          |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 %               |
| Temperatura okoline      | -25 ... 60 °C          |
| Moment tromosti mase     | 42,3 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosivi okretni moment | 21 Nm                  |
| Težina proizvoda         | 139 g                  |
| Materijal - napomena     | RoHS sukladno          |