


# Spojka KSE-65-90-D25-D28

Broj artikla: 123854

FESTO

za linearnu osovinu DGE



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihvata	25 mm
Promjer 2 prihvata	28 mm
Veličina	65
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	4.500 1/min
Moment tromosti mase	417 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi okretni moment	92 Nm
Težina proizvoda	535 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno