

Priključna letva VABM-C8-12E-G14-35-PT-L

Broj artikla: 1247987

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	12 mm
Maks. broj ventilskih mjesta	35
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila	0,6 Nm
Maks. pritezni moment, zidna montaža	5 Nm
Težina proizvoda	2.138 g
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak 5	G1/4