



# PE pretvarač VPE-1/8

Broj artikla: 12592

FESTO

za pretvaranje vakuumnog signala u električni signal s priključnom pločom 1n



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dozvola	CCC
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
Mjerna veličina	Relativni tlak
Postupak mjerenja	Pneumatsko-električni pretvarač tlaka
Mjerno područje tlaka	-1 ... 0 bar
Pogonski tlak	-0,95 ... 0 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Funkcija sklopnog elementa	Izmjenični kontakt
Uklopna točka	-0,25 bar
Isklopna točka	$\leq 0,1$ bar
Maks. uklopna frekvencija	1 Hz
Najmanja struja tereta	100 mA
Područje pogonskog napona AC	12 ... 250 V
Područje pogonskog napona DC	12 ... 250 V
Električni priključak	Vijčana stezaljka
Duljina kabla	1 m
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatski priključak	G1/8
Informacija o materijalu, kućište	PET POM Čelik
Informacija o materijalu, sklopni kontakt	srebrno
Informacija o materijalu, električni priključak	Mjed
Informacija o materijalu, membrana	CR
Mehanička zaštita	IP00, IP20 sa zaštitnom kapom