


# Usisna zdjelica VAS-8-M5-S

Broj artikla: 12612

FESTO

Nasadni priključci za plastičnu savitljivu cijev NW3, bočni priključak.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	2 mm
Promjer usisne zdjelice	8 mm
Efektivni promjer usisavanja	5,5 mm
Položaj priključka	At the side
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak bočno okruglo, standard
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Sila odvajanja kod vakuuma 70%	1,6 N
Sila držanja na nominalnom radnom tlaku	1,6 N
Navoj za pričvršćenje	M5
Pričvršćenje usisne zdjelice	M5
Vakuumski priključak	PK-3
Boja	transparentno
Tvrdoća po Shoreu	60 +/- 5
Informacija o materijalu, navojni čep	Mjed
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, usisna zdjelica	TPE-U(PU)