



Magnetni ventil MFHE-3-3/8

Broj artikla: 12908

FESTO

Zaporni ventil s usporenim uspostavljanjem tlaka, s ručnim pomoćnim aktiviranjem.

Magnetni svitak i utičnica nisu sadržani u opsegu isporuke.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	Tanjur - sjedište
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Princip brtvljenja	mekano
Funkcija odlaznog zraka	ne prigušuje se
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Vrsta upravljanja	direktno
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Pogonski tlak	2 ... 10 bar
Normalni nazivni protok	2.100 l/min
Vrijeme sklapanja isklj	94 ms
Vrijeme sklapanja uklj	20 ms
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-5 ... 40 °C
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Pneumatski priključak 3	G3/8
Nazivni promjer	9 mm