


Ploča adaptera VABA-S6-7-S2-3-P-B-G1

Broj artikla: 1302090
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2026. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	60 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maksimalni broj ventilskih zavojnica	26
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	2.600 g
Priključak, upravljački pomoćni zrak 12	G1/8
Pneumatski priključak 1	G1
Pneumatski priključak 3	G1
Pneumatski priključak 5	G1
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material plate	Aluminijska legura za gnječenje
Material screws	Čelik pocinčano