


Y - utični spoj QSY-12H-10

Broj artikla: 130636

★ Standardni program proizvoda

s utičnicom

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Nazivni promjer	5,9 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina pakiranja	10
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 14 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Dozvola	Germanischer Lloyd
Težina proizvoda	23 g
Broj odlaza	2
Broj dovoda	1
Pneumatski priključak, dovod	Utični tuljak QS-12
Pneumatski priključak, odvojak	für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Boja, prsten za otpuštanje	plavo
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	PBT
Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje	POM
Informacija o materijalu, brtva savitljive cijevi	NBR
Informacija o materijalu, stezni segment savitljive cijevi	visokolegirani čelik, nehrđajući