


# Utični spoj QS-12-20

Broj artikla: 130690

★ Osnovni proizvodni program

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost   |
|---|--|
| Veličina  | Standard   |
| Nazivni promjer                                 | 11 mm  |
| Položaj ugradnje                                | proizvoljno  |
| Oblik   | Ravni oblik  |
| Veličina pakiranja                              | 20   |
| Konstruktivna struktura                         | Protutaktni princip  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,6 MPa   |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 6 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 87 psi   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0,095 ... 1,4 MPa   |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi              | -0,95 ... 14 bar   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13,775 ... 203 psi  |
| Maritime classification                         | see certificate  |
| Pogonski medij                                  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]<br>Voda prema izjavi dobavljača na stranicama <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja             | Moguć nauljeni pogon   |
| Klasa korozione otpornosti KBK                  | 1 - niska otpornost na koroziju  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura okoline                             | -10 ... 80 °C  |
| Težina proizvoda                                | 22 g   |
| Pneumatski priključak 1                         | za gibljivu cijev vanjskog promjera 12 mm  |
| Pneumatski priključak 2                         | za gibljivu cijev vanjskog promjera 12 mm  |
| Boja, prsten za otpuštanje                      | plavo  |
| Materijal - napomena                            | RoHS sukladno  |
| Material housing                                | PBT  |
| Material release ring                           | POM  |
| Material of tubing seal                         | NBR  |
| Material of tube retaining claw                 | visokolegirani čelik, nehrđajući   |