

# Uložak QSPLK18-6

Broj dijela: 130844

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost  |
|---|---|
| Izvedbena veličina                      | Standard  |
| Nazivna veličina                        | 3.6 mm  |
| Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici         | O-prsten  |
| Položaj montaže                         | po želji  |
| Konstrukcija                            | L oblik   |
| Veličina spremnika                      | 10  |
| Konstruktivna struktura                 | Push-pull princip   |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon  | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Pomorska klasifikacija                  | vidi potvrdu  |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]                |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem   |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 1 - mala izloženost koroziji                                      |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L   |
| Temperatura okoline                     | -5 °C...60 °C   |
| Težina proizvoda                        | 3.9 g   |
| Vrsta montaže                           | Pričvrсна igla  |
| Pneumatski priključak 1                 | Uložak 18 mm  |
| Pneumatski priključak 2                 | za crijevo vanjski Ø 6 mm   |
| Prsten za otpuštanje u boji             | plava   |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS   |
| Materijal za kućište                    | PA ojačan   |
| Prsten za oslobađanje materijala        | POM   |
| Materijal za brtvljenje crijeva         | NBR   |
| Materijal segmenta obujmice crijeva     | visokolegirani nehrđajući čelik                                   |