


Cartridge QSPLK18-8

Broj artikla: 130845

FESTO

s utičnim priključkom, L-oblik.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Veličina | Standard |
| Nazivni promjer | 5,2 mm |
| Način brtvljenja na navojnom čepu | O-prsten |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Oblik | L-shape |
| Veličina pakiranja | 10 |
| Konstruktivna struktura | Protutaktni princip |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1 MPa |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 145 psi |
| Maritime classification | see certificate |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -5 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 7,5 g |
| Vrsta pričvršćenja | Mounting pin |
| Pneumatski priključak 1 | Cartridge 18 mm |
| Pneumatski priključak 2 | za gibljivu cijev vanjskog promjera 8 mm |
| Boja, prsten za otpuštanje | plavo |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material housing | PA ojačan |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | visokolegirani čelik, nehrđajući |