

Brtni prsten OK-M3

Broj artikla: 130849

FESTO

za brtvljenje (uvrtanje) navojnih čepova.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	ISO 16030
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Ručno pritezanje kod sobne temperature	da
Nazivni moment pritezanja	0,48 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 55 %
Težina proizvoda	0,1 g
Pneumatski priključak	M3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material stops	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material seals	NBR