


Brtni prsten OK-M7

Broj dijela: 130851

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Na temelju norme	ISO 16030
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Ručno odijelo na RT	da
Nazivni moment zatezanja	3.35 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 20 %
Težina proizvoda	0.1 g
Pneumatski priključak	M7
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal se zaustavlja	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijalne brtve	NBR