


# T utični priključak QST-B-3/8-16-10

Broj artikla: 132136  
Proizvod u napuštanju

FESTO

Orijentacija 360°, vanjski navoj s vanjskim šestobridom.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2018. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Nazivni promjer	10,1 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu	Oplaštenje
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina pakiranja	10
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Dozvola	Germanischer Lloyd
Maks. pritezni moment	22 Nm
Težina proizvoda	89 g
Broj odlaza	2
Broj dovoda	1
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj R3/8
Pneumatski priključak 2	za savitljivu cijev vanjskog promjera 16 mm
Boja, prsten za otpuštanje	plavo
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	PBT
Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje	POM
Informacija o materijalu, brtva savitljive cijevi	NBR
Informacija o materijalu, stezni segment savitljive cijevi	visokolegirani čelik, nehrđajući