


Aksijalni komplet EAMM-A-D40-55A-S1

Broj artikla: 1322182

FESTO

Prikladno za električne pogone



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------|--------------------|
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Temperatura ležaja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Prenosivi okretni moment | 12,5 Nm |
| Težina proizvoda | 350 g |
| Kod sučelja, pogon | D40A D40B |
| Cod sučelja, Motor in | 55A |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |