


Aksijalni komplet EAMM-A-D60A-70A-S1

Broj artikla: 1322187

FESTO

Prikladno za električne pogone



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi okretni moment	12 Nm
Težina proizvoda	750 g
Kod sučelja, pogon	D60A
Cod sučelja, Motor in	70A
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno