

Utični priključak NPQP-D-R14-Q6

Broj artikla: 132421

FESTO

Tip koji se napušta. Isporuka do 2013.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Nazivni promjer	3,4 mm
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	4
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Težina proizvoda	3,5 g
Pneumatski priključak 1	R1/4
Pneumatski priključak 2	za savitljivu cijev vanjskog promjera 6 mm
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	PP
Informacija o materijalu, stezni segment savitljive cijevi	visokolegirani čelik, nehrđajući