

Cartridge QSPKG20-1/2-U

Broj artikla: 132638

FESTO

s utičnim priključkom, ravnim



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Nazivni promjer	8,5 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	Ravni oblik
Veličina pakiranja	10
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
Težina proizvoda	13 g
Vrsta pričvršćenja	Mounting pin
Pneumatski priključak 1	Cartridge 20 mm
Pneumatski priključak 2	za savitljivu cijev vanjskog promjera 1/2"
Ambient temperature Fahrenheit	23 ... 140 °F
Boja, prsten za otpuštanje	sivo
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PA ojačan
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nehrđajući