


Cartridge QSPLLK18-3/8-U

Broj artikla: 132642

FESTO

s utičnim priključkom, L-oblik dugi.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	6,2 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina pakiranja	10
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
Težina proizvoda	12,2 g
Pneumatski priključak 1	QSP...18
Pneumatski priključak 2	za savitljivu cijev vanjskog promjera 3/8"
Boja, prsten za otpuštanje	sivo
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PA ojačan
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nehrđajući