

# Solenoidni svitak MSFW-230-50/60-DS

Broj dijela: 13266

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost   |
|---|--|
| Položaj montaže                         | po želji   |
| Indikator položaja prekidača            | ne   |
| Min. vrijeme zatezanja                  | 10 ms  |
| Radnog ciklusa                          | 100%   |
| Faktor snage $\cos \{\phi\}$            | 0.7  |
| Parametri zavojnice                     | 230 V AC: 50/60 Hz, snaga podizanja 9,0 VA, snaga držanja 7,0 VA |
| Dopuštene fluktuacije frekvencije       | +/- 5 %  |
| Dopuštene fluktuacije napona            | +/- 10 %   |
| Pomorska klasifikacija                  | vidi potvrdu   |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)   | prema EU direktivi o niskom naponu                               |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema UK propisima za električnu opremu                          |
| Tijelo za izdavanje certifikata         | DNV-TAA000032X   |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-C1-L   |
| Klasa zaštite                           | IP65   |
| Temperatura okoline                     | -5 °C...40 °C  |
| Maksimalni moment zatezanja utičnice    | 0.4 Nm   |
| Težina proizvoda                        | 55 g   |
| Električni priključak                   | Obrazac A<br>prema DIN EN 175301-803                             |
| Vrsta montaže                           | s nazubljenom maticom  |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS  |
| Materijal solenoida                     | Termoset<br>bakar<br>Čelik                                       |
| Materijal namota                        | bakar  |