

Stezni modul EV-15/40-4

Broj dijela: 13289

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Hod | 4 mm |
| Stezna površina | 15x40 |
| Položaj montaže | po želji |
| Način rada | jednoradni |
| Radni tlak | 0.2 MPa...0.6 MPa 2 bar...6 bar 29 psi...87 psi |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija | Metali s više od 5% masenog udjela bakra isključeni su iz upotrebe. Isključene su tiskane ploče, kabeli, električni konektori i zavojnice |
| Temperatura okoline | -20 °C...40 °C |
| Težina proizvoda | 45 g |
| Vrsta montaže | s prolaznim provrtom |
| Pneumatski priključak | M5 |
| Materijal za kućište | Lijevani aluminij |
| Materijalna membrana | TPE-U (PU) |