


Cartridge QSPLKG14-1/4-U

Broj artikla: 132940

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Mini
Nazivni promjer	3,5 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	L-shape
Veličina pakiranja	10
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
Težina proizvoda	3,4 g
Vrsta pričvršćenja	Mounting pin
Pneumatski priključak 1	Cartridge 14 mm
Pneumatski priključak 2	za savitljivu cijev vanjskog promjera 1/4"
Ambient temperature Fahrenheit	23 ... 140 °F
Boja, prsten za otpuštanje	sivo
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PA ojačan
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nehrđajući