



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|--|
| Veličina | Standard |
| Oblik | Blanking plug |
| Veličina pakiranja | 10 |
| Konstruktivna struktura | Protutaktni princip |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi | -0,95 ... 10 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 4 - vrlo visoka otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Sigurnost hrane | Vidi dodatne informacije |
| Temperatura okoline | -20 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 2,5 g |
| Pneumatski priključak 1 | Push-in sleeve diameter 12 mm |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material housing | PP |
| Material of tube retaining claw | visokolegirani čelik, nehrđajući |