


Regulacija protoka / prigušivač VFFK-C-K-R18-P

Broj dijela: 133142

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija prigušivanja zvučnog tlaka
Odabir dodatne funkcije	s prigušivačem zvuka
Pneumatski priključak 1	R1 / 8
Element za podešavanje	Nazubljeni vijak
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Normalan protok 0,6-→ 0 MPa (6-→ 0 bara, 87-→ 0 psi)	0 l/min...270 l/min
Radni tlak	0 bar...10 bar
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici	Premaz
Položaj montaže	po želji
Radni tlak za puni temperaturni raspon	0 bar...10 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	13.5 g
Materijal umetka zaklopke	PE
Materijal otvora za uvrtnje	Niklani mesing
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za regulacijski vijak	Niklani mjed