


# Kočni otpornik CACR-KL2-67-W1800

Broj dijela: 1336617

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	600
Položaj montaže	slobodna konvekcija okomito
Otpornik za kočenje impulsne energije na 380 V.	10800 Ws
Otpornik za kočenje impulsne energije na 780 V.	10800 Ws
Učink pri 35% ED i 20°C	1800 W
Nominalni kočni otpornik snage	720 W
Nazivna snaga kočnog otpornika na 380 V.	720 W
Nazivna snaga kočnog otpornika na 780 V.	720 W
Vrijednost otpora	67 Ohm
Odobrenje	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Težina proizvoda	4000 g
Vrsta montaže	neobavezno: s prolaznim provrtom s priborom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS