

Dnevnik vratila EAMB-24-9-15X21-16X20

Broj dijela: 1344642

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	15 mm
Montažni promjer 2	16 mm
Izvedbena veličina	80
Nazivna duljina	21 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	8000 rpm
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 °C...60 °C
Maseni moment inercije	3.1 kgmm ²
Prenosivi moment	29 Nm
Težina proizvoda	72 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS