

# Stezni tuljak EAMH-110-12-C34-P

Broj artikla: 1354103

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	110
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment tromosti mase	36,3 kgmm <sup>2</sup>
Težina proizvoda	278 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno