


Protuležaj EAMG-U1-145

Broj artikla: 1354285

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	145
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	4.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	186 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno