

Kuka s viličastom glavom CRSG-M12X1,25

Broj dijela: 13570

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	M12x1,25
Položaj montaže	po želji
Na temelju norme	DIN 71752 ISO 8140
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Metali s masenim udjelom većim od 5 % bakra, cinka ili nikla kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikel u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Temperatura okoline	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	162.8 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal vijka	visokolegirani čelik
Materijal vilica	visokolegirani čelik
Materijal matica	visokolegirani čelik
Materijalni osigurač	visokolegirani čelik