



# Ručni polužni ventil TH/O-3-PK-3

Broj artikla: 13794

FESTO

s nasadnim priključkom za savitljivu cijev NW 3. Već prema izboru priključaka, neaktivirana je funkcija s prolazom ili bez prolaza.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 otvoren/zatvoren, monostabilan
Normalni nazivni protok	80 l/min
Pogonski tlak	0 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	Sjedište klipa
Nazivni promjer	2,5 mm
Vrsta upravljanja	direktno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Sila aktiviranja za osnovni položaj zatvoren	8 N
Sila aktiviranja za osnovni položaj otvoren	6 N
Težina proizvoda	18 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	PK-3
Pneumatski priključak 3	PK-3
Material seals	NBR
Material housing	Plastika