

Usisna čašica VASB-125-3/8-SI-B

Broj dijela: 1387375

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Usis za izjednačenje visine	25 mm
Nazivna veličina	7 mm
Promjer vakuumske čašice	125 mm
Volumen usisa	307 cm ³
Priključni položaj	gore
Položaj montaže	po želji
Oblik usisne čašice	okrugli mijeh, 1,5-struki
Radni tlak	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni radni tlak	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: - : -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	-40 °C...200 °C
Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku	610 N
Težina proizvoda	247 g
Vrsta montaže	bez vakuumskog priključka
Vakuumski priključak	G3/8
boja	transparentan
Tvrdoća po Shoreu	60 +/- 5
Materijal otvora za uvrtnje	Kovana aluminijska legura
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal usisne čašice	VMQ (silikon)