


Usisna zdjelica komplet VAS-30-1/8-PUR-B

Broj artikla: 1396090

FESTO

Sealing ring is included in the scope of delivery.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Kompenzacije visine usisne čašice | 1,9 mm |
| Nazivni promjer | 3 mm |
| Promjer usisne zdjelice | 30 mm |
| Volumen usisne zdjelice | 1,29 cm ³ |
| Efektivni promjer usisavanja | 24,8 mm |
| Položaj priključka | gore |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Oblik usisnika | okrugli plosnati |
| Operating pressure MPa | -0,095 ... 0 MPa |
| Pogonski tlak | -0,95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13,775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -0,07 MPa |
| Nazivni pogonski tlak | -0,7 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | -10,15 psi |
| Pogonski medij | atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura okoline | -20 ... 60 °C |
| Sila držanja na nominalnom radnom tlaku | 34 N |
| Težina proizvoda | 12 g |
| Vrsta pričvršćenja | preko vakuumskog priključka |
| Vakuumski priključak | G1/8 |
| Boja | plavo |
| Tvrdoća po Shoreu | 60 +/- 5 |
| Material of threaded plug | Mjed |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material suction cup | PUR |