

Pojedinačna priključna ploča NAS-1/4-NPT-1A

Broj artikla: 13994

FESTO

zasnovano na normi ISO 5599-, priključak bočno.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Duljina	24 mm
Pogonski tlak	16 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	NPT1/4-18
Pneumatski priključak 2	NPT1/4-18
Pneumatski priključak 4	NPT1/4-18