

Pojedinačna podbaza NAS-1/2-NPT-3A

Broj dijela: 13995

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
duljina	35.5 mm
Radni tlak	16 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Vrsta montaže priključna ploča	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	NPT1 / 2-14
Pneumatski priključak 2	NPT1 / 2-14
Pneumatski priključak 4	NPT1 / 2-14