


Komplet krajnjih ploča NEV-1DA/DB-NPT

Broj artikla: 13996

FESTO

za sklop podnožja normiranih ploča za ulančavanje.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	110 mm
Pogonski tlak	0 ... 16 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	s prolaznim provrtom
Vrsta pričvršćenja ventila	na uvrtnje
Pneumatski priključak 1	NPT3/8-18
Pneumatski priključak 3	NPT3/8-18
Pneumatski priključak 5	NPT3/8-18