

Paralelni komplet EAMM-U-86-D60-52B/C-102-S1

Broj artikla: 1431381

FESTO

Prikladno za električne pogone



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	86
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prijenosni odnos prigona	1:1
Maks. brzina vrtnje	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment tromosti mase	175 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0,25 Nm
Prenosivi okretni moment	9,5 Nm
Težina proizvoda	2.540 g
Kod sučelja, pogon	D60B
Cod sučelja, Motor in	52B 52C
Materijal - napomena	RoHS sukladno