

Kabel motora NEBM-SM12G8-E-1.5-Q5-LE6

Broj dijela: 1449600

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Oznaka linije | bez držača znaka |
| Senzor električnog priključka 1, funkcija | Stranica Field uređaja |
| Senzor električnog priključka 1, dizajn | okruglo |
| Električni priključak 1, vrsta priključka | Utikač |
| Električni priključak 1, utičnica za kabel | ravno |
| Električni priključak 1, tehnika spajanja | M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101 |
| Električni priključak 1, broj pinova / žica | 8 |
| Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice | 6 |
| Senzor električnog priključka 2, funkcija | Kontrolna strana |
| Električni priključak 2, vrsta priključka | kabel |
| Električni priključak 2, tehnika spajanja | otvoreni kraj |
| Električni priključak 2, broj pinova / žica | 6 |
| Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice | 6 |
| Područje pogonskog napona DC | 0 V...72 V |
| Nazivni radni napon DC | 24 V |
| Duljina kabela | 1.5 m |
| Kvaliteta upravljanja | Suitable for energy chains |
| Radius savijanja, fleksibilno provođenje kabela | 62 mm |
| Promjer kabela | 6.2 mm |
| Struktura kabela | 6 x 0.34 mm ² oklopljeni |
| Nazivni presjek vodiča | 0.34 mm ² |
| Krajevi žice | Čahura za kraj žice |
| Klasa zaštite | IP65 |
| Napomena o stupnju zaštite | u sastavljenom stanju |
| Temperatura okoline | -40 °C...80 °C |
| Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela | -5 °C...80 °C |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU RoHS direktivi |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema UK RoHS propisima |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal omotača kabela | TPE-U (PUR) |

| Svojstvo | Vrijednost |
|---------------------|------------|
| Boja omotača kabela | Siva |