

# Motorski vod


## NEBM-S1G15-E-7-Q7-LE6

Broj artikla: 1450837

★ Osnovni proizvodni program

odgovara za koračni motor EMMS-ST...

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrijednost                           |
|--|--------------------------------------|
| Identifikacija kabela                                  | Bez držača natpisne oznake           |
| Električni spoj 1, funkcija                            | Strana Fieldbus uređaja              |
| Električni spoj 1, dizajn                              | uglast                               |
| Električni spoj 1, tip konektora                       | Utičnica                             |
| Električni spoj 1, kabelski izlaz                      | Ravno                                |
| Električni spoj 1, tehnologija spajanja                | Sub-D                                |
| Električni spoj 1, broj pinova/žica                    | 15                                   |
| Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice                 | 10                                   |
| Električni spoj 2, funkcija                            | Strana upravljačke jedinice          |
| Električni spoj 2, tip konektora                       | Kabel                                |
| Električni spoj 2, tehnologija spajanja                | otvoreni kraj                        |
| Električni spoj 2, broj pinova/žica                    | 6                                    |
| Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice                 | 6                                    |
| Područje pogonskog napona DC                           | 0 ... 72 V                           |
| Nazivni pogonski napon DC                              | 24 V                                 |
| Duljina kabela   | 7 m                                  |
| Svojstvo vodiča  | Suitable for energy chains           |
| Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabela       | ≥ 80 mm                              |
| Promjer kabela   | 8 mm                                 |
| Struktura kabela                                       | 6x0,75<br>zaslonjeno                 |
| Nazivni presjek vodiča                                 | 0,75 mm <sup>2</sup>                 |
| Krajevi žila   | Tuljak završetka žile                |
| Mehanička zaštita                                      | IP65                                 |
| Opaska o stupnju zaštite                               | u montiranom stanju                  |
| Temperatura okoline                                    | -40 ... 80 °C                        |
| Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova | -5 ... 80 °C                         |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)                    | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity)           | To UK RoHS instructions              |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B2-L                       |
| Materijal - napomena                                   | RoHS sukladno                        |
| Klasa korozione otpornosti KBK                         | 0 - bez otpornosti na koroziju       |
| Material cable sheath                                  | TPE-U(PUR)                           |
| Boja, kabelski plašt                                   | sivo                                 |
| Material insulation                                    | PP                                   |