

Spojka EAMC-20-30-6-10

Broj artikla: 1451964

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihvata	6 mm
Promjer 2 prihvata	10 mm
Veličina	20
Nazivna duljina	30 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	9.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment tromosti mase	1,06 kgmm ²
Prenosivi okretni moment	2,3 Nm
Težina proizvoda	20 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno