



# Magnetni ventil

## MDH-5/2-3/4-D-4

Broj artikla: 14544

FESTO

bez ventila predupravljanja i ručnog pomoćnog aktiviranja, bez utičnice.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                | Vrijednost  |
|---|---|
| Funkcija ventila                        | 5/2 monostabilan                                      |
| Način aktiviranja                       | električno  |
| Širina                                  | 76 mm   |
| Normalni nazivni protok                 | 6.000 l/min   |
| Pogonski tlak                           | 3 ... 16 bar  |
| Konstruktivna struktura                 | Klipni zasun  |
| Vrsta resetiranja                       | pneumatska opruga                                     |
| Mehanička zaštita                       | IP65  |
| Nazivni promjer                         | 18 mm   |
| Mjera rastera                           | 82 mm   |
| Funkcija odlaznog zraka                 | može se prigušiti                                     |
| Princip brtvljenja                      | mekano  |
| Položaj ugradnje                        | proizvoljno   |
| Odgovara normi                          | ISO 5599-1  |
| Ručno pomoćno aktiviranje               | s dodirom   |
| ISO kod                                 | 451   |
| Vrsta upravljanja                       | predupravljano  |
| Opskrba zrakom upravljanja              | interno   |
| Smjer strujanja                         | nije reverzibilno                                     |
| Overlap                                 | Positive overlap                                      |
| Vrijeme sklapanja isklj                 | 160 ms  |
| Vrijeme sklapanja uklj                  | 120 ms  |
| Pogonski medij                          | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]       |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja     | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)     |
| PWIS conformity                         | VDMA24364-B1/B2-L                                     |
| Temperatura medija                      | -10 ... 60 °C   |
| Razina zvučnog tlaka                    | 85 dB(A)  |
| Temperatura okoline                     | -10 ... 50 °C   |
| Težina proizvoda                        | 2.600 g   |
| Vrsta pričvršćenja                      | na priključnoj ploči<br>s prolaznim provrtom i vijkom |
| Priključak, upravljački odlazni zrak 84 | M5  |
| Pneumatski priključak 1                 | Priključna ploča veličine 4 prema ISO 5599-1          |
| Pneumatski priključak 2                 | Priključna ploča veličine 4 prema ISO 5599-1          |
| Pneumatski priključak 3                 | Priključna ploča veličine 4 prema ISO 5599-1          |
| Pneumatski priključak 4                 | Priključna ploča veličine 4 prema ISO 5599-1          |
| Pneumatski priključak 5                 | Priključna ploča veličine 4 prema ISO 5599-1          |
| Materijal - napomena                    | RoHS sukladno   |
| Material seals                          | NBR   |
| Material housing                        | Aluminij  |