



Magnetni ventil

MDH-5/3G-3/4-D-4

Broj artikla: 14546

FESTO

bez ventila predupravljanja i ručnog pomoćnog aktiviranja, bez utičnice.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Funkcija ventila | 5/3 zatvoren |
| Način aktiviranja | električno |
| Širina | 76 mm |
| Normalni nazivni protok | 4.800 l/min |
| Pogonski tlak | 3 ... 16 bar |
| Konstruktivna struktura | Klipni zasun |
| Vrsta resetiranja | mehanička opruga |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| Nazivni promjer | 18 mm |
| Mjera rastera | 82 mm |
| Funkcija odlaznog zraka | može se prigušiti |
| Princip brtvljenja | mekano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Odgovara normi | ISO 5599-1 |
| Ručno pomoćno aktiviranje | s dodirrom |
| ISO kod | 456 |
| Vrsta upravljanja | predupravljano |
| Opskrba zrakom upravljanja | interno |
| Smjer strujanja | nije reverzibilno |
| Overlap | Positive overlap |
| Vrijeme sklapanja isklj | 290 ms |
| Vrijeme sklapanja uklj | 85 ms |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Razina zvučnog tlaka | 85 dB(A) |
| Temperatura okoline | -10 ... 50 °C |
| Težina proizvoda | 2.600 g |
| Vrsta pričvršćenja | na priključnoj ploči s prolaznim provrtom i vijkom |
| Priključak, upravljački odlazni zrak 82 | M5 |
| Priključak, upravljački odlazni zrak 84 | M5 |
| Pneumatski priključak 1 | Priključna ploča veličine 4 prema ISO 5599-1 |
| Pneumatski priključak 2 | Priključna ploča veličine 4 prema ISO 5599-1 |
| Pneumatski priključak 3 | Priključna ploča veličine 4 prema ISO 5599-1 |
| Pneumatski priključak 4 | Priključna ploča veličine 4 prema ISO 5599-1 |
| Pneumatski priključak 5 | Priključna ploča veličine 4 prema ISO 5599-1 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Aluminij |