


Motorska prirubnica EAMF-A-38A-40G

Broj artikla: 1460097

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	148 g
Cod sučelja, Motor in	40G
Kod sučelja, kućište spojke	38A
Materijal - napomena	RoHS sukladno