


# Prekidač blizine SMEO-4U-K-LED 230

Broj dijela: 150011

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstrukcija	okruglo
Odgovara normi	DIN EN 60947-5-2
Odobrenje	RCM oznaka
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU direktivi o niskom naponu prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima prema UK propisima za električnu opremu
Princip mjerenja	elektromagnetski Reed
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
Točnost ponavljanja	0.2 mm
Uklopni izlaz	s bipolarnim kontaktom bez funkcije LED-a
Funkcija sklopnog elementa	Normalno otvoren
Vrijeme uključivanja	2 ms
Vrijeme isključivanja	0.05 ms
Maksimalna frekvencija prebacivanja	500 Hz
Maksimalna izlazna struja AC	250 mA
Max Izlazna struja DC	120 mA
Maksimalni uklopni kapacitet AC	10 VA
Maks. preklopni kapacitet DC	10 W
Pad napona	4.5 V
Snaga kratkog spoja	ne
Otpornost na preopterećenje	nedostupno
Područje pogonskog napona AC	12 V...250 V
Područje pogonskog napona DC	12 V...250 V
Zaštita od obrnutog polariteta	ne
Električni priključak 1, vrsta priključka	kabel
Električni priključak 1, tehnika spajanja	otvoreni kraj
Električni priključak 1, broj pinova / žica	2
Smjer izlaznog priključka	uzdužno
Duljina kabela	2.5 m

Svojstvo	Vrijednost
Materijal omotača kabela	PVC
Vrsta montaže	s priborom
Moment zatezanja	0.8 Nm
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	70 g
Materijal za kućište	PET TPE-O
Prikaz uklopnog stanja	LED žuta
Klasa zaštite	IP67
Otpor prenapona	4 kV
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Stupanj onečišćenja	3