

Prirubni cilindar EFK-25-50-P

Broj artikla: 15006
Proizvod u napuštanju

FESTO

[s povratnom oprugom](#)

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2018. Alternativni proizvod vidi
[Support Portal](#).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	50 mm
Promjer klipa	25 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Način funkcioniranja	jednoradni tlačno
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	235 N