

# Zakretni pogon DRQ-63- -180-PPVJ-A

Broj artikla: 150187  
Proizvod u napuštanju



FESTO

za prepoznavanje pozicije, s podesivim prigušenjem u krajnjem položaju i zupčastim prigonom s kompenzacijom zračnosti.

Varijanta s izborom zakretnog kuta od 91 do 179 stupnjeva.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2017. Alternativni proizvod vidi Support Portal.

Prikaz primjera



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	63
Kut prigušivanja	65 deg
Područje namještanja kuta zakretanja obostrano	-10 /+11 deg
Kut zakretanja	180 deg
Prigušivanje	Pneumatsko prigušivanje, podesivo
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Zupčasta letva / mali zupčanik
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Pogonski tlak	2,5 ... 10 bar
Maks. frekvencija zakretanja kod 6 bara	1,1 Hz
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Teorijski zakretni moment kod 6 bara	37 Nm
Dozvoljeni moment tromosti masa	0,04 kgm <sup>2</sup>
Težina proizvoda	10.600 g
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak	G3/8
Informacija o materijalu, pogonsko vratilo	Čelik za kaljenje
Informacija o materijalu, brtve	TPE-U(PU)