


Vod za programiranje KDI-SB202-BU9

Broj artikla: 150268

FESTO

Festo serijski standardni dijagnostički kabel od ventilskog bloka do Checkboxa.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dozvoljeni promjer kabela	4,5 ... 6,5 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje pogonskog napona AC	≤ 300 V
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-10 ... 80 °C
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Težina proizvoda	181 g
Električni priključak 1	Ravni utikač, M12, 4-pin
Električni priključak 2	Ravni utikač, Sub-D, 9-pin
Struktura kabela	4x0,14
Duljina kabela	5 m
Vrsta pričvršćenja	Kopča sa slijepom maticom
Informacija o materijalu, slijepa matica	Mjed poniklano
Informacija o materijalu, kućište	PBT
Informacija o materijalu, plašt kabela	PUR
Informacija o materijalu, utični kontakti	Bakrena slitina pozlaćeno