

# Jedinica za vođenje FENG-40-400-KF

Broj dijela: 150291

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                      | Vrijednost   |
|-------------------------------|--|
| Izvedbena veličina            | 40   |
| Hod                           | 400 mm   |
| Položaj montaže               | po želji   |
| Vodilica                      | Vodilica za kuglice  |
| Konstruktivna struktura       | Vodilica   |
| Zaštita od eksplozije         | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| LABS sukladnost               | VDMA24364-B2-L   |
| Temperatura okoline           | -20 °C...80 °C   |
| Maks. sila Fy                 | 1000 N   |
| Maksimalna sila Fy statična   | 1260 N   |
| Maks. sila Fz                 | 1000 N   |
| Maksimalna sila Fz statična   | 1260 N   |
| Maks. moment Mx               | 44 Nm  |
| Maksimalni moment Mx statički | 55 Nm  |
| Maks. Moment My               | 52 Nm  |
| Max Trenutak Moja statika     | 65 Nm  |
| Maks. moment Mz               | 52 Nm  |
| Maks. moment Mz statičan      | 65 Nm  |
| Sila pomaka                   | 15 N   |
| Težina proizvoda              | 3650 g   |
| Vrsta montaže                 | s unutarnjim navojem   |
| Napomena o materijalima       | U skladu s RoHS  |
| Element vodilice materijala   | Poboljšani čelik   |
| Materijal za kućište          | Anodised wrought aluminium alloy                                   |
| Materijal ploče jarma         | Kovana aluminijska legura, eloksirana                              |