


# Prekidač blizine SIEN-M5B-NO-S-L

Broj dijela: 150373

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Navedeno (OL)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Nazivna uklopna udaljenost	0.8 mm
Temperatura okoline	-25 °C...70 °C
Ponovljivost pod stalnim uvjetima	0,01 mm
Uklopni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	otvarač
Maksimalna frekvencija prebacivanja	5000 Hz
Maksimalna izlazna struja	200 mA
Snaga kratkog spoja	taktiranje
Područje pogonskog napona DC	10 V...30 V
Zaštita od obrnutog polariteta	za sve električne priključke
Električni priključak	3 pol M8x1 Utikač
Izvedbena veličina	M5x0,5
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Moment zatezanja	1.5 Nm
Vrsta instalacije	Ispiranje
Težina proizvoda	4.3 g
Materijal za kućište	PA visokolegirani nehrđajući čelik
Prikaz uklopnog stanja	LED žuta
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...70 °C
Klasa zaštite	IP67
Otpor prenapona	1 kV
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Stupanj onečišćenja	3

Svojstvo	Vrijednost
Odabir dodatnih informacija senzora	s normalnim razmakom uklapanja
Električni izlaz	NPN
Odabir verzije senzora	Standard