

# Beskontaktni prekidač SIEN-M8NB-PO-S-L

Broj artikla: 150399

FESTO

induktivno, normalni sklopni razmak



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Nominalni uklopni razmak	2,5 mm
Osiguran uklopni razmak	2,03 mm
Faktori redukcije	Aluminij = 0,25 Nehrđajući čelik St 18/8 = 0,7 Bakar = 0,2 Mjed = 0,35 Čelik St 37 = 1,0
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Točnost ponavljanja kod konstantnih uvjeta	0,12 mm
Uklopni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Isklopnik
Histereza	≤ 0,12 mm
Maks. uklopna frekvencija	3.000 Hz
Maks. izlazna struja	200 mA
Pad napona	≤ 2 V
Induktivni zaštitni spoj	ugrađeno
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Preostala valovitost	± 10%
Struja praznog hoda	≤ 10 mA
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	3-polni M8x1 Utikači
Veličina	M8x1
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Način ugradnje	nije poravnano
Težina proizvoda	18 g
Material housing	Mjed PA PBTP visokolegirani čelik, nehrđajući kromirano
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L