



Beskontaktni prekidač SIEN-M18B-NS-S-L

Broj artikla: 150417

FESTO

induktivno, normalni sklopni razmak



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Nominalni uklopni razmak	5 mm
Osiguran uklopni razmak	4,05 mm
Faktori redukcije	Aluminij = 0,4 Nehrđajuči čelik St 18/8 = 0,8 Bakar = 0,4 Mjed = 0,5 Čelik St 37 = 1,0
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Točnost ponavljanja	0,25 mm
Uklopni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Histereza	≤ 0,55 mm
Maks. uklopna frekvencija	2.000 Hz
Maks. izlazna struja	200 mA
Pad napona	2 V
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Preostala valovitost	+/- 20 %
Struja praznog hoda	≤ 10 mA
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	3-polni M12x1 Utikači
Veličina	M18x1
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Pritezni moment	20 Nm
Način ugradnje	poravnano
Težina proizvoda	43 g
Material housing	Mjed PBTP poniklano
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Stupanj onečišćenja	3